

PHILIPS

Doris kattovalaisin
6W

Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen

Vesitiivis



8718699758783



Miellyttävä LED-valo hemmottelee silmiäsi

Philipsin LED-valaisimien valo on suunniteltu ennen kaikkea silmien mukavuutta ajatellen.

Helppo nauttia

- Helppo asentaa

Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa
- Helppo puhdistaa

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Helppo puhdistaa

Selkeälinjaisten ja helposti puhdistettavien materiaalien ansiosta kotisi näyttää aina upealta lattiasta kattoon.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,26 kg
- Kokonaiskorkeus: 70 mm
- Kokonaispituus: 220 mm
- Kokonaisleveys: 220 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 220 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699758783
- Nettopaino: 0,29 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 8 cm
- Pituus: 28 cm
- Leveys: 28 cm

