

# PHILIPS

Hehkulankalamppu  
Smoky 11W ST64 E27

LED

1800K

100 lm

15 000 h



8718699759650



## Lamppu vertaansa vailla

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Tämä himmennettävä, tyylikkään moderni lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

### Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt

voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

## Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Smoky
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+40 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 100 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K
- Värilämpötila (nim.): 1800 K
- Valovirta: 100 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 43 lm/W

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699759650
- Tilauuskoodi: 871869975965000
- Tuotteen nimi: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.54

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.54
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 11 W
- Virrankulutus: 2,3 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 143 mm
- Kokonaispituus: 143 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 64 mm
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699759650
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 18,2 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13  
Versio: 0.340

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)