

PHILIPS

Hehkulankalamppu
kirkas 150W A67 E27

LED


2700K

2 452 lm

15 000 h



8718699762377



Lamppu vertaansa vailla

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt

voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 2452 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 2 452 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 144,00

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699762377
- Tilauuskoodi: 871869976237700
- Tuotteen nimi: LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 150
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 17
- Energiankulutus kWh/1000 h: 17

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 121 mm
- Kokonaispituus: 121 mm
- Kokonaisleveys: 70 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 70 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 374867
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699762377
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 7,5 cm

