

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
huurrettu 40 W A60 E27

LED

2700K

470 lm

15 000 h



8718699763312



Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiisi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.4
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 104

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699763312
- Tilauskoodi: 871869976331200
- Tuotteen nimi: LED classic 40W A60 E27 WW FR ND RFSRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 106 mm
- Kokonaispituus: 106 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387365

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699763312
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.307

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com