

# PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu  
huurrettu 25W P45 E27

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8718699763459



## Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

### **Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille**

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### **Luo juuri sinulle sopiva valaistus**

- Ihanteellinen koristevalaisimiin

### **Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä**

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Ihanteellinen koristevalaisimiin



Philipsin LED-kruunut tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattokruunuihin, kattotuulettimiin, vanity-nauhoihin, peilivaloihin ja pyläsvalaisimiin.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 113

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699763459
- Tilauskoodi: 871869976345900
- Tuotteen nimi: LED classic 25W P45 E27 WW FR ND RFSRT4

### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 25
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 2,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

#### Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 78 mm
- Kokonaispituus: 80 mm
- Kokonaisleveys: 45 mm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387385

#### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699763459
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

