

# PHILIPS

Hehkulampun  
kirkas 120W A67 E27

LED


2700K

2 000 lm

15 000 h



8718699764357



## Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

### **Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille**

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### **Luo juuri sinulle sopiva valaistus**

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

### **Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä**

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkkimiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Clear
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 2000 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Väriämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 2 000 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 153,00 lm/W

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

### Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764357
- Tilauskoodi: 871869976435700
- Tuotteen nimi: LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

**Teho**

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 120 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): D
- Virrankulutus: 13 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 13

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 121 mm
- Kokonaispituus: 121 mm
- Kokonaisleveys: 70 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 70 mm
- EPREL-rekisteröintinumero: 374896
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699764357
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 7,5 cm

