

PHILIPS

Lamppu

LED

13–120 W

E27

Viileä päivänvalo



8718699764555



Kirkas ja laadukas LED-valo

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 86 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Silmiesi mukavuuden puolesta



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa häikäistymiseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiin täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED
- Lasin tyyppi: Matta

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,1 cm
- Paino: 0,05 kg
- Leveys: 7 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 6500 K
- Valon väriluokka: Viileä päivänvalo
- Valovirta: 2000 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 865 | CCT of 6500K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 120 mA
- Tehokkuus: 153 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764555
- Tilauskoodi: 871869976455500
- Tuotteen nimi: LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 13 W
- Tehon vastaavuus: 120 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A++

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,1 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 2000 lm
- Mitoitusteho: 13 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699764555
- Nettopaino: 0,034 kg
- Bruttopaino: 0,060 kg
- Korkeus: 17,700 cm
- Pituus: 7,500 cm
- Leveys: 7,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC):
929002372001



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.190

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com