

# PHILIPS

Hekkulankalamppu,  
huurrettu 150 W A67 E27

LED

4000 K

2 452 lm

15 000 h



8718699764593



## Lamppu vertaansa vailla

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkkymistä. Nyt

voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

## Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 4000 K
- Valovirta: 2452 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Värlämpötila (nim.): 4000
- Valovirta: 2 452 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 140,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764593
- Tilauskoodi: 871869976459300
- Tuotteen nimi: LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 150
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 17,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 18

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 121 mm
- Kokonaispituus: 121 mm
- Kokonaisleveys: 70 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 70 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 374906
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkäntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699764593
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 7,5 cm

