

PHILIPS

Filamenttilamppu
huurrettu 200W A95 E27

LED

4000 K

3 452 lm

15 000 t



8718699764654



Kirkas ja laadukas LED-valaistus

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettut lamput.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön



Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 3452 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Värilämpötila (nim.): 4000
- Valovirta: 3 452 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 150,00

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764654
- Tilauuskoodi: 871869976465400
- Tuotteen nimi: LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 200
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 23
- Energiankulutus kWh/1000 h: 23

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 165 mm
- Kokonaispituus: 165 mm
- Kokonaisleveys: 95 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 95 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 374909
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699764654
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,16 kg
- Korkeus: 22,6 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 13 cm

