

# PHILIPS

Hehkulankalamppu,  
huurrettu 60 W G93 E27

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8718699764692



## Lämmin valkoinen valo ilman kompromisseja valon laadun suhteen

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 85 % vähemmän energiaa tavallisiin polttimoihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

### **Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille**

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### **Luo juuri sinulle sopiva valaistus**

- Ihanteellinen koristevalaisimiin

### **Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä**

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Ihanteellinen koristevalaisimiin

Philipsin modernit LED-pallolamput tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattotuuletimiin ja vanity-nauhoihin.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välikkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmillesi, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värielämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 806 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 115,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699764692
- Tilauskoodi: 871869976469200
- Tuotteen nimi: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.51

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 140 mm
- Kokonaispituus: 140 mm
- Kokonaisleveys: 95 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 95 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1825124
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkynthäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699764692
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 19,5 cm
- Pituus: 10,4 cm
- Leveys: 10,4 cm

