

PHILIPS

Kapselilamppu 20
W GY6.35

LED

2700K

205 lm

15 000 h



8718699767914



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värielämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön



Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: GY6.35
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 205 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 113 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699767914
- Tilauskoodi: 871869976791400
- Tuotteen nimi: LED 20W GY6.35 WW 12V ND SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 12V AC electronic V
- Tehon vastaavuus: 20 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 1,8 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 2

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 35 mm
- Kokonaispituus: 35 mm
- Kokonaisleveys: 13 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50
- EPREL-rekisteröintinumero: 374877

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699767914
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,01 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.261

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com