

PHILIPS

Lamppu 60W A60
E27 x2

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8718699770167



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit

tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Lampun materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 11 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 100 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699770167
- Tilauskoodi: 871869977016700
- Tuotteen nimi: LED 60W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 8 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 11 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

• EPREL-rekisteröintinumero: 391867



Julkaisupäivä: 2024-10-11
Versio: 0.210

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com