

PHILIPS

Lamppu 68W Stick
E27

LED

3000 K

950 lm

15 000 h



8718699771379



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön välittömästi. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettut lamput.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Jääkaappeihin ja pakastimiin

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt

voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Kodinkonelamput erityiskäyttöön

Philipsin pitkäikäiset jääkaappilamput soveltuvat laitteisiin, joissa käyttölämpötila on alhainen, kuten jääkaapeissa ja pakastimissa. Vaihda helposti kodinkoneiden lamput Philips-jääkaappilamppuihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 240 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 3000 K
- Valovirta: 950 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699771379
- Tilauuskoodi: 871869977137902
- Tuotteen nimi: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 68 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 9,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 10

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 114,3 mm
- Kokonaispituus: 114,3 mm
- Kokonaisleveys: 37,2 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 415169

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699771379
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.357

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com