

# PHILIPS

Kynttilälamppu 25W  
T25 E14

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8718699771959



## Viimeisimmät LED-lamput koteihin

Philipsin LED-lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Jääkaappeihin ja pakastimiin

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä

vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

## Kodinkonelamput erityiskäyttöön

Philipsin pitkäikäiset jääkaappilamput soveltuvat laitteisiin, joissa käyttölämpötila on alhainen, kuten jääkaapeissa ja pakastimissa. Vaihda helposti kodinkoneiden lamput Philips-jääkaappilamppuihin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värielämytila (nim.): 2700
- Valovirta: 250 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 78,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699771959
- Tilauskoodi: 871869977195900
- Tuotteen nimi: LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 25
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 3,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 71 mm
- Kokonaispituus: 71 mm
- Kokonaisleveys: 25 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 25 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391880
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E14

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699771959
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 6,3 cm

