

# PHILIPS

Lamppu 60;30;16W  
A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806;320;150lm

15 000 h



8718699772130



## Yksi valaisin. Oma katkaisimesi. Kolme valoasetusta.

Muuta huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. Philipsin SceneSwitch LED -lampulla voit muuttaa valaistuksen helposti kirkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan lämpimäksi. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Kolme valoasetusta
- Himmennintä tai lisäasetuksia ei tarvita

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Kolme valaistusasetusta (SSDL)

All-in-One-vaihtolamppu, jonka valo vaihtuu kolmen päivänvalon kirkkaustason välillä, kaikki nykyisellä kytkimelläsi.

## Plug and Play



Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita. Tämä lamppu ei sovellu käytettäväksi himmentimien kanssa. Jos lampua käytetään himmentimessä, aseta himmentimen kirkkaus 100-prosenttiseksi.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiisi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200-2500-2700 K
- Valovirta: 806, 320, 150 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Väriämpötila (nim.): 2200, 2500, 2700
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 107,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch

**Muut ominaisuudet**

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

**Pakkauksen tiedot**

- EAN: 8718699772130
- Tilauskoodi: 871869977213001
- Tuotteen nimi: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

**Teho**

- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60;30;16
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 7,5, 3, 1,6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 104 mm
- Kokonaispituus: 104 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 739280
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkäntäarvo (PstLM): 0,9
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699772130
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm

