

PHILIPS

Lamppu 120W R7S

LED

3000 K


2 000 lm

15 000 h

Himmennys



8718699773694



Himmennettävä lineaarinen LED-valo, jossa 300 asteen valokeila

Tämä innovatiivinen lineaarinen LED-lamppu on huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto R7S-halogeenilampuille.

Laadukasta valoa

- Viileä, virkistävä valo

Kohokohdat

3 500 kelviniä [LED-lamput]



Tämän lampun värilämpötila on 3 500 kelviniä, joten se tuottaa viileää ja virkistävää valoa, jonka avulla voit luoda täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystäviesi kanssa tai rauhalliseen lukuhetkeen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu heijastin
- Pistoke: R7s
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 2000 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 142

Yleistä

- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699773694
- Tilauskoodi: 871869977369400
- Tuotteen nimi: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.8
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 120
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 14
- Energiankulutus kWh/1000 h: 14

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 118 mm
- Kokonaispituus: 118 mm
- Kokonaisleveys: 29 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397582

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699773694
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01
Versio: 0.520

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com