

PHILIPS

Lamppu 40W GX53

LED

2700K

500 lm

15 000 h



8718699773717



Kestävä ja kirkas LED-korostusvalo

Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värilämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: GX53
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 500 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.4
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 90

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699773717
- Tilauuskoodi: 871869977371700
- Tuotteen nimi: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 5,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 26 mm
- Kokonaispituus: 25,5 mm
- Kokonaisleveys: 75 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391874

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699773717
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01
Versio: 0.474

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com