

PHILIPS

Heijastinlamppu
40W R63 E27

LED

2700K

210 lm

15 000 h



8718699773816



Kestävä ja kirkas LED-korostusvalo

LED-kohdevalossa on lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värilämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa

valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 210 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 70

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699773816
- Tilauuskoodi: 871869977381600
- Tuotteen nimi: LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 102 mm
- Kokonaispituus: 102 mm
- Kokonaisleveys: 63 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 400

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397590

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699773816
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 6,3 cm

