

# PHILIPS

Heijastinlamppu  
100W R80 E27

LED

2700K

670 lm

15 000 h



8718699773878



## Kestävä ja kirkas LED-korostusvalo

LED-kohdevalossa on lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput

### Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

# Kohokohdat

## Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värilämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 670 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 83

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699773878
- Tilauuskoodi: 871869977387800
- Tuotteen nimi: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 100
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

## Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 112 mm
- Kokonaispituus: 112 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

## Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 1100

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397593

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699773878
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,22 kg
- Korkeus: 18,2 cm
- Pituus: 8,7 cm
- Leveys: 13 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01  
Versio: 0.246

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)