

PHILIPS

Lamppu 150W R7S

LED

3000 K

2 460 lm

15 000 h

Himmennys



8718699774011



Himmennettävä lineaarinen LED-valo, jossa 300 asteen valoikeila

Tämä innovatiivinen lineaarinen LED-lamppu on huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto R7S-halogeenilampuille.

Laadukasta valoa

- Viileä, virkistävä valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat lineaarista halogeenilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästää jopa 90 % energiaa

Kohokohdat

3 500 kelviniä [LED-lamput]



Tämän lampun värielämpötila on 3 500 kelviniä, joten se tuottaa viileää ja virkistävää valoa, jonka avulla voit luoda täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystäväsi kanssa tai rauhalliseen lukuhetkeen.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää jopa 90 % energiaa

Korvaa lineaariset halogeenilamput



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä lineaarinen LED-valoputki on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille lineaarisille halogeenilampuille.



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu heijastin
- Pistoike: R7s
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 2460 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.4
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 140 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774011
- Tilauskoodi: 871869977401100
- Tuotteen nimi: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 150 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Virrankulutus: 17,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 18

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 118 mm
- Kokonaispituus: 118 mm
- Kokonaisleveys: 42 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 397597

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774011
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,17 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.461

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com