

PHILIPS

Kohdelamppu
50W MR16 GU5.3

LED

2 200–2 700 K

621 lm

15 000 h

Himmennys



8718699774035



Oikea valo jokaiseen hetkeen

Philipsin WarmGlow LED -lamput, joiden valotason voi himmentää perinteisten lamppujen lämpimään sävyyn, tuovat himmennettävän LED-valaistuksen uudelle tasolle. Voit säätää valoa mielesi mukaan ja luoda jokaiseen tilanteeseen sopivan valaistuksen.

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon värilämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii

täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pistoke: GU5.3
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 4,6 cm
- Leveys: 5,1 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 621 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 822–827 | tunable warm white

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 88 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774035
- Tilauskoodi: 871869977403500
- Tuotteen nimi: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.85
- Jännite: 12V AC electronic V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 4,55 cm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 1000 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 391904

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774035
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-06-14
Versio: 0.247

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com