

PHILIPS

Kohdelamppu 20W
MR11 GU4

LED

2700K

184 lm

25 000 h



8718699774059



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Puhtaasti ja tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset mattapintaiset lamput.

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiisi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pisto: GU4
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 4 cm
- Leveys: 3,6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 184 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 80 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774059
- Tilauskoodi: 871869977405900
- Tuotteen nimi: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 12V AC electronic V
- Tehon vastaavuus: 20 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 2,3 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 3,95 cm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 400 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 391909

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774059
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 3,6 cm
- Leveys: 6,3 cm

