

PHILIPS

Kapselilamppu 60
W G9

LED

2700K

570 lm

15 000 h



8718699774073



Lämpimän valkoinen, laadukas valo

Philipsin LED-spotit sopivat täydellisesti valaistuksen perustarpeisiin: ne antavat lämmintä halogeenimaista valoa ja niiden tehokkuus on LED-tekniikan ansiosta vertaansa vailla.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeenikapselilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästää jopa 90 % energiaa

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värielämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Korvaa halogeenikapselilampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-kapseli on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeenikapselilampuille.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pisto: G9
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 570 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.4
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 118

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774073
- Tilauskoodi: 871869977407300
- Tuotteen nimi: LED 60W G9 WW ND SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 4,8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 60 mm
- Kokonaispituus: 60 mm
- Kokonaisleveys: 19 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397599

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774073
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm

