

PHILIPS

Kohdelamppu
80W PAR16 GU10

LED

2 200–2 700 K

575 lm

25 000 h

Himmennys



8718699774097



Oikea valo jokaiseen hetkeen

Philipsin WarmGlow LED -lamput, joiden valotason voi himmentää perinteisten lamppujen lämpimään sävyyn, tuovat himmennettävän LED-valaistuksen uudelle tasolle. Voit säätää valoa mielesi mukaan ja luoda jokaiseen tilanteeseen sopivan valaistuksen.

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävä

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon värilämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Himmennettävä

Tätä lamppua voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma lampulla, jota voi himmentää tasaisesti kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. Valitse himmennettävyyssvertailutaulukosta tähän lamppuun sopivat himmentimet.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 575 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 92 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774097
- Tilauskoodi: 871869977409700
- Tuotteen nimi: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.88
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 80 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 6,2 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 56 mm
- Kokonaispituus: 56 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 950 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 387456

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774097
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.257

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com