

PHILIPS

Heijastinlamppu
60W R50 E14

LED

2700K

320 lm

15 000 h

Himmennys



8718699774219



Kestävä LED-valaistus kirkkaalla kohdevalolla

LED-kohdevalossa on lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen



Lampun värielämpötila on 2700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E14
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Kirkas
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Lampun materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 8,4 cm
- Leveys: 5 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 320 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 74 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774219
- Tilauskoodi: 871869977421900
- Tuotteen nimi: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D RF D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4,3 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8,4 cm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 550 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 397589

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774219
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929001891255



Julkaisupäivä: 2024-09-18
Versio: 0.185

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com