

# PHILIPS

Lamppu 60W A60  
E27 x4

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8718699774639



## Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

### Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

# Kohokohdat

## Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävää LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699774639
- Tilauskoodi: 871869977463900
- Tuotteen nimi: LED 60W A60 E27 WW FR ND 4PF/6 DISC

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.54
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

#### Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 108 mm
- Kokonaispituus: 108 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397611

#### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699774639
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,19 kg
- Korkeus: 17,6 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 12,2 cm

