

PHILIPS

Kohdelamppu
50W PAR16 GU10

LED

3 000K

370 lm

15 000 h



8718699775674



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampun

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Kirkas valkoinen valo



Tämän polttimon värilämpötila on 3 000 K, joten se tuottaa kirkasta ja lämmintä valoa, jonka avulla voit luoda täydellisen tunnelman ikimuistoisiin hetkiin ystäväsi kanssa tai rauhalliseen lukuhetkeen.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 370 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 80

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699775674
- Tilauskoodi: 871869977567401
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND 1PF SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 740

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391858

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699775674
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

