

PHILIPS

Kohdelamppu
50W PAR16 GU10

LED

3 000K

345 lm

15 000 h

Himmennys



8718699775810



Valoa, joka tuo esiin kotisi todelliset värit.

Philips CRI90 -LED-lamput tuovat esiin kotisi todelliset värit ja täyttävät huoneet luonnollisella valolla. Lamput, joiden värintoistoindeksi (CRI) on lähes 100, ovat verrattavissa luonnonvaloon. Näin ne valaisevat kotisi sisustuksen juuri oikealla tavalla. Älä tyydy värisävyjä vääristäviin valoihin – Philips CRI90 tuo esiin kotisi todelliset värit.

Laadukasta valoa

• Lue lisää valosta

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K
- Valovirta: 345 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.1
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 86 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699775810
- Tilauskoodi: 871869977581002
- Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.84
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 4 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 700 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 391911

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699775810
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.266

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com