

PHILIPS

Kohdelamppu 35W
MR11 GU10

LED

2700K

240 lm

25 000 h



8718699775919



Lämpimän valkoinen, laadukas valo

Philipsin LED-spotit sopivat täydellisesti valaistuksen perustarpeisiin: ne antavat lämmintä halogeenimaista valoa ja niiden tehokkuus on LED-tekniikan ansiosta vertaansa vailla.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Hekkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värielämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

General

- Soveltuu korostusvalaistukseen: Kyllä

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+40 °C
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 240 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värielämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 240 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 68

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699775919
- Tilauskoodi: 871869977591900
- Tuotteen nimi: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 35
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 3,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 50 mm
- Kokonaispituus: 50 mm
- Kokonaisleveys: 36 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Nimellinen huippuintensiiteetti: 450

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 36 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391893
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: GU10

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699775919
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 3,6 cm
- Leveys: 6,3 cm

