

PHILIPS

Kohdelamppu 35W
PAR16 GU10 x3

LED

2700K

255 lm

15 000 h



8718699776213



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamppu tarjoaa kauniin ja erittäin lämpimän valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lampun liekkiä muistuttava värilämpötila luo helposti kodikkaan tunnelman.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlampun

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värielämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlamputuille.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K
- Valovirta: 255 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 72 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699776213
- Tilauskoodi: 871869977621300
- Tuotteen nimi: LEDClassic 35W GU10 WW 230V 36D ND 3SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 35 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 3,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 545 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 391855

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699776213
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,17 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 11,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.179

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com