

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x3

LED

2 200–2 700 K

345 lm

15 000 h

Himmennys



8718699776459



Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Philips WarmGlow LED -lamput mahdollistavat normaalin arkivalaistuksen himmentämisen perinteisten lamppujen kotoisan lämpimiin sävyihin. Mitä enemmän himmennät valoa, sitä lämpimämmäksi valon sävy muuttuu. Tämä erottaa ne tavanomaisista himmennettävistä LED-lampuista, joita himmennettäessä vain kirkkaus vähenee. WarmGlow-lampuissa on nyt myös korostettu värintoistoindeksi Ra 90, joka vastaa luonnonvaloa ja auttaa siten näkemään kotisi värit luonnollisina. Olitpa sitten viettämässä viihtyisää koti-iltaa sohvan nurkassa tai aloittamassa päivää piristävässä aamuvalaistuksessa, Philips WarmGlow LED -lamppujen valo on juuri tarpeisiisi sopiva.

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon värilämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaisuuteen.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 345 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 90 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699776459
- Tilauskoodi: 871869977645900
- Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 3SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.84
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 3,8 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 700 cd

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 387455

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699776459
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,17 kg

- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 11,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.206

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com