

# PHILIPS

Filamenttilamppu  
huurrettu 100W A60 E27

LED

4000 K

1 521 lm

15 000 h



871869977517



## Kirkas ja laadukas LED- valo

Tutut muodot, jotka tunnet ja joita rakastat. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 86 % vähemmän energiaa tavallisiin lamppeihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välkkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

### Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

### Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 4000 K
- Valovirta: 1521 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Värlämpötila (nim.): 4000
- Valovirta: 1 521 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 144,00

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

### Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699777517
- Tilauskoodi: 871869977751700
- Tuotteen nimi: LED classic 100W A60 CW FR ND RFRFSRT4

### Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.52

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.52
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 100
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 10,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 104 mm
- Kokonaispituus: 104 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387432
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkäntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699777517
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm

