

PHILIPS

Lamppu 100W R7S

LED

4000 K

1 800 lm

15 000 h

Himmennys



8718699780395



Himmennettävä lineaarinen LED-valo, jossa 300 asteen valoikeila

Tämä innovatiivinen lineaarinen LED-lamppu on huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto R7S-halogeenilampuille.

Laadukasta valoa

- Viileän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeenispottia
- Muoto ja koko vastaavat lineaarista halogeenilamppua

Kohokohdat

Viileän valkoinen valo



Polttimon värielämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

Korvaa halogeeniheijastinlampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-kapseli on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeenispottilampuille.

Korvaa lineaariset halogeenilamput



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä lineaarinen LED-valoputki on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille lineaarisille halogeenilampuille.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu heijastin
- Pistoke: R7s
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 4000 K
- Valovirta: 1800 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 128 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699780395
- Tilauskoodi: 871869978039501
- Tuotteen nimi: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.8
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 100 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 14 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 14

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 118 mm
- Kokonaispituus: 118 mm
- Kokonaisleveys: 29 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 397579

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699780395
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,17 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.317

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com