

PHILIPS

Lamppu 60W A19
E27

LED

2700K

806 lm

15 000 h



8718699782696



Hämärästä aamunkoittoon

Philips LED Dusk to Dawn -lamppu on säästää energiaa vielä tavallista LED-lamppua enemmän. Lamppu syttyy ja sammuu automaattisesti päivänvalon mukaan, mikä lisää turvallisuutta yöaikaan ja säästää energiaa päivisin.

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Valon sytytystä ja sammutusta automaattisesti ohjaava valotunnistin

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Päivä-/yötunnistin



Automaattisen valotunnistimen ansiosta lamppu syttyy automaattisesti

iltahämärässä ja sammuu aamun sarastaessa.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välikymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotisi täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 806 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 107,00

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699782696
- Tilauskoodi: 871869978269600
- Tuotteen nimi: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.7

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 230 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 7,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 114 mm
- Kokonaispituus: 114 mm
- Kokonaisleveys: 62 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50
- Halkaisija: 62 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391894
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50
- Kanta: E27

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699782696
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,1 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm

