

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

2,1–25 W

E14

Lämmin valkoinen



8718699783334



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philipsin LED-lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Tyylikkäästi muotoiltu lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettut lamput.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E14
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Kirkas
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 8,5 cm
- Leveys: 2,5 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 119 lm/W

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 119 lm/W
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699783334
- Tilauskoodi: 871869978333402
- Tuotteen nimi: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.41

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 230 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 2,1 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699783334
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8,5 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 25 mm
- EPREL-rekisteröintinumero: 374879
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Kanta: E14



Julkaisupäivä: 2025-06-21
Versio: 0.250

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com