

# PHILIPS

Kohdelamppu  
50W MR16 GU5.3

LED

4 000 K

660 lm

15 000 h



8718699783907



## Kirkas ja laadukas LED- valo

Philipsin LED-spotit sopivat täydellisesti valaistuksen perustarpeisiin: ne antavat lämmintä halogeenimaista valoa ja niiden tehokkuus on LED-tekniikan ansiosta vertaansa vailla.

### Laadukasta valoa

- Ei välky
- Viileän valkoinen valo

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

# Kohokohdat

## Ei välky

Kun valo välkkyä nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitäntälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitäntälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

## Viileän valkoinen valo



Polttimon väriämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

## Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pistoke: GU5.3
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Valovirta: 660 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 94

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699783907
- Tilauskoodi: 871869978390700
- Tuotteen nimi: LED 50W MR16 CW 36D RF ND SRT4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.8
- Jännite: 12V AC electronic V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 45 mm
- Kokonaispituus: 45 mm
- Kokonaisleveys: 51 mm

**Mitoitusarvot**

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 1500

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 391901

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699783907
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

