




Filament-lamppu kirkas 40W G200 E27



Tyylikkäämpää lamppua on lähes mahdotonta löytää! Nämä suuret, pyöreät ja kirkaslasiset älylamput luovat yllällisen vintage-tunnelman koristeellisiin valaisimiin tai muuhun sisustukseen. Voit valita jonkin sadoista valkoisen valon sävyistä lämpimästä viileään tai ajastaa valon muuttumaan automaattisesti vaihtuvien tarpeiden ja mielialojen mukaan. Voit ohjata valoa Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai äänelläsi.

TUOTENOSTOT

- Säädettyvä valkoinen älylamppu
- Jopa 470 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.




Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: G200
Pistoke: E27
Tekniikka: Smart Wi-Fi
Lasin tyyppi: Kirkas
Himmennettävä: Langaton
himmennys

POLTTIMON MITAT

Korkeus: 28,9 cm
Paino: 0,35 kg
Leveys: 20 cm

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädettyävä
valkoinen
Valovirta: 470 lm
Syttymisaika: <0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 43 mA
Tehokkuus: 70 lm/W

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699786731
Tilauskoodi: 871869978673102
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 40W G200
E27 927-65 CL 1CT/2

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Teho: 6,7 W
Tehon vastaavuus: 40 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Pituus: 28,9 cm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
Mitoitusteho: 6.7 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60 Hz
EPREL-rekisteröintinumero: 1901134
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere