



Filament Globe Amber 25 W G200 E27



Herätä huone eloon suurella hehkulankamallisella WiZ Filament Globe -älylampulla, joka hehkuu kullanruskeana ja tarjoaa lämmintä tai viileää valkoista valoa. Himmennä ja kirkasta valoa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella tai käytä esiasetettuja valaistusasetuksia Wi-Fi-kokoonpanoissa.

TUOTENOSTOT

- Tunable white -älylamppu
- Jopa 390 luumenia
- Helppo asennus
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: G200
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Meripihka
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,35 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyseroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2000-5000 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 390 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 65 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 39 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699786830
Tilauuskoodi: 871869978683001
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 25W G200
E27 920-50 Amb 1CT/2

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 25 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
Virrankulutus: 6 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 6

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 289 mm
Kokonaispituus: 289 mm
Kokonaisleveys: 200 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 390 lm
Mitoitusteho: 6 W

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901136
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699786830
Nettopaino: 0,35 kg
Bruttopaino: 0,7 kg
Korkeus: 32 cm
Pituus: 22,5 cm
Leveys: 22,5 cm