



## Filament-lamppu Amber 25 W PS160 E27



Nämä suuret, pinnaltaan kellertävät älylamput on tarkoitettu ihailtaviksi. Hehkulanka, tyylikäs kullanvärinen kierre ja ainutlaatuinen muoto takaavat, että lamput ovat tyylikkäitä myös sammutettuina. Voit valita jonkin sadoista valkoisen valon sävyistä lämpimästä viileään tai ajastaa valon muuttumaan automaattisesti vaihtuvien tarpeiden ja mielialojen mukaan. Voit ohjata valoa Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai äänelläsi.

## TUOTENOSTOT

- Säädettyvä valkoinen älylamppu
- Jopa 390 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



## Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



## Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



## Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



## Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



## Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



## Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

# TEKNISET TIEDOT

## POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat  
Lampun muoto: PS160  
Pistoke: E27  
Tekniikka: Smart Wi-Fi  
Lasin tyyppi: Meripihka  
Himmennettävä: Langaton  
himmennys

## POLTTIMON MITAT

Korkeus: 29,6 cm  
Paino: 0,275 kg  
Leveys: 16 cm

## KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):  
15 vuosi  
Lumen-pysyvyyskerroin: 70%  
Sytytysten määrä: 20 000  
Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM  
Värintoistoindeksi (CRI): 90  
Värilämpötila: 2000-5000 K  
Valon väriluokka: Säädetty  
valkoinen  
Valovirta: 390 lm  
Syttymisaika: <0.5 s  
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:  
Syttyy heti

## MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 39 mA  
Tehokkuus: 65 lm/W

## PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699786854  
Tilauskoodi: 871869978685402  
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 25W PS160  
E27 920-50 Amb 1CT/2

## TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5  
Jännite: 220-240 V  
Teho: 6 W  
Tehon vastaavuus: 25 W  
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G

## TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Pituus: 29,6 cm

## MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia  
Valovirran mitoitusarvo: 390 lm  
Mitoitusteho: 6 W

## TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60 Hz  
EPREL-rekisteröintinumero: 1901142  
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere