



Kynttilälamppu 40 W C37 E14



Kynttilät ovat viehättäviä, mutta niillä on vain yksi tehtävä: tuottaa kynttilänvaloa. Värillisillä, kynttilänmuotoisilla LED-lampuilla on sen sijaan 16,7 miljoonaa vaihtoehtoa. Voit valita täydellisen sävyn tilanteeseen kuin tilanteeseen – niin riehakkaisiin juhliin, tyylikkäille illallisille kuin rentoutumiseen sohvalla hyvää leffaa katsomalla. Voit myös ajastaa automaattiset siirtymät vaihtuvien tarpeiden ja mielialojen mukaan. Voit ohjata valoa Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai äänelläsi.

TUOTENOSTOT

- Full color -älylamppu
- Jopa 470 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ainutlaatuinen SpaceSense™-valo, joka syttyy liikkeestä

WiZin SpaceSense-tekniikan ansiosta valaistuksesi toimii liiketunnistimena. Kun huoneessa on vähintään kaksi WiZ-lamppua, voit aktivoida SpaceSense-ominaisuuden WiZ-sovelluksessa ja määrittää valot syttymään ja sammumaan automaattisesti liiketunnistuksen avulla. Se on helppoa. Se on SpaceSense. Tätä on WiZ.




Seuraa energiankulutustasi

Saat yleiskuvan valaistuksen energiankulutuksesta WiZ-sovelluksessa. Viikoittaisen tai päivittaisen raportin avulla pysyt helposti ajan tasalla kotisi energiankulutuksesta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: C37
Pistoke: E14
Lasin tyyppi: Huurrettu
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,045 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2200-6500 K
Valon väriluokka: Koko väriasteikko
Valovirta: 470 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 95 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 40 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699787097
Tilauuskoodi: 871869978709701
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 922-65 RGB 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.51
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 40 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
Virrankulutus: 4,9 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 116 mm
Kokonaispituus: 116 mm
Kokonaisleveys: 39 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
Mitoitusteho: 4.9 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1877836
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699787097
Nettopaino: 0,05 kg
Bruttopaino: 0,09 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm