




Filament-lamppu kirkas 60W A60 E27



Kaikki hetket eivät ole samanlaisia, kuten eivät myöskään kaikki älylamput. Vaikka WiZ-lamppu on muodoltaan tavallinen A60-lamppu, se on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen: sen valkoista LED-valoa voi säätää erilaisten tarpeiden ja mielialojen mukaan. Ajasta valo viileäksi keskittymistä varten ja kotoiseksi rentoutumista varten. Säädä valo juuri sellaiseksi, että se luo kotiisi haluamasi tunnelman. Voit ohjata valoa Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, WiZ-kytkimellä tai äänelläsi.

TUOTENOSTOT

- Säädettävä valkoinen älylamppu
- Jopa 806 luumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.




Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitilan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: A60
Pistoke: E27
Lasin tyyppi: Kirkas
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,042 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2700-6500 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 806 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Sytyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 115 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 43 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699787158
Tilauuskoodi: 871869978715802
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 CL 1 PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 60 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
Virrankulutus: 7 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 7

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 106 mm
Kokonaispituus: 106 mm
Kokonaisleveys: 60 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
Mitoitusteho: 7 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901118
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699787158
Nettopaino: 0,04 kg
Bruttopaino: 0,09 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm