



Filament-lamppu Amber 25 W C35 E14



Älykäs WiZ LED Vintage -kynttilälamppu tuo ihmiskeskeisen valaistuksen elämäsi. Klassisessa lampussa on meripihkankeltainen pinnoite, ja se soveltuu erinomaisesti koristeellisiin valaisimiin, joissa on keskikokoinen E14-kanta. Luo haluamasi tunnelma valitsemalla lämpimästä viileään valkoiseen vaihtelevista sävyistä tilanteeseen sopivin. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan, ohjata valaistusta älypuhelimella tai äänellä ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.

TUOTENOSTOT

- Säädetty valkoinen älylamppu
- Jopa 370 lumenia
- Helposti asennettava
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Himmennä älyvalot myös ilman himmenninkytkintä

Muuta valaistuksen kirkkautta älypuhelimellasi, WiZ-kytkimellä tai puhekomennoin – ilman kalliin himmentimen asentamista!



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Lampun muoto: C35
Pistoke: E14
Lasin tyyppi: Meripihka
Himmennettävä: Kyllä

POLTTIMON MITAT

Paino: 0,03 kg

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 20 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
Värilämpötila: 2000-5000 K
Valon väriluokka: Säädetty
valkoinen
Valovirta: 370 lm
Syttymisaika: < 0.5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
Valotehokkuus (nimellinen): 75 lm/W

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 33 mA

PAKKAUKSEN TIEDOT

EAN: 8718699787257
Tilauskoodi: 871869978725702
Tuotteen nimi: Wi-Fi BLE 25W C35
E14 920-50 Amb 1PF/6

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.5
Jännite: 220-240 V
Tehon vastaavuus: 25 W
Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
Virrankulutus: 4,9 W
Energiankulutus kWh/1000 h: 5

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kokonaiskorkeus: 113 mm
Kokonaispituus: 113 mm
Kokonaisleveys: 35 mm

MITOITUSARVOT

Eliniän mitoitusarvo: 15 000
Valovirran mitoitusarvo: 370 lm
Mitoitusteho: 4.9 W

TEKNISET TIEDOT

Taajuus: 50-60
EPREL-rekisteröintinumero: 1901128
Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699787257
Nettopaino: 0,03 kg
Bruttopaino: 0,07 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm