


LED-nauhan aloituspakkaus, 2 m



WiZ-valonauhan 2 metrin aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan kirkkaaseen ja värikkääseen älyvalaistukseen. Leikkaa joustava nauha haluttuun mittaan ja lisää epäsuoraa, pitkittäistä valoa mihin tahansa tilaan. Sääda valon kirkkautta WiZ-sovelluksessa tai puhekomennoin tai käytä esiasetettuja valaistusasetuksia Wi-Fi-kokoonpanoissa.

TUOTENOSTOT

- Full color
- Mukana virtalähde
- IP20/muovi



Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Ohjaa millä tahansa Matter-yhteensopivalla alustalla.

Tuote on Matter-sertifioitu, mikä mahdollistaa helpon ohjauksen Google Homen, Amazon Alexan, Apple Homen tai muun Matter-pohjaisen älykotialustan kautta.



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.




Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat
Himmennettävä: Kyllä

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):
15 vuosi
Lumen-pysyvyyserroin: 70%
Sytytysten määrä: 50 000
Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
Integroitu LED: Kyllä
Johdossa virtakytkin: Kyllä
Mukana verkkolaite: Kyllä
Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM
Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
Värilämpötila: 2700-6500 K
Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
Valotehokkuus (nimellinen): 80 lm/W

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone
Keittiö Makuuhuone Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 240 mA

TEHONKULUTUS

Tehokerroin: 0.3
Jännite: 100-240 V
Virrankulutus: 20

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,24 kg
Kokonaiskorkeus: 2,2 mm
Kokonaispituus: 2 000 mm
Kokonaisleveys: 12 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
440
Valon väri: 2 700–6 500 K (RGB)
Mukana toimitettavan lampun teho:
20
IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
Turvallisuusluokka: Luokka II –
Kaksoiseristetty

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699788162
Nettopaino: 0,26 kg
Bruttopaino: 0,35 kg
Korkeus: 13 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 14 cm