



Liiketunnistin

Langattoman WiZ-sisäliiketunnistimen ansiosta valojen automatisointi on helppoa – se sytyttää valot saapuessasi ja sammuttaa valot poistuttuasi. Sijoita pariston sisältävä tunnistin sisäänkäyntiin tai eteiseen ja aseta se sytyttämään tai sammuttamaan valot haluamillasi asetuksilla tiettyinä aikoina.


TUOTENOSTOT

- Paristokäyttöinen
- IP20/muovi/valkoinen
- Toimii kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa



Vaivaton langaton asennus

Paristokäyttöinen, johtoa ei tarvita. Helppo kiinnittää ruuveilla kattoon tai seinään. Voidaan pitää myös kätevästi pöydällä.



Joustavat liikeasetukset avuksesi

Aseta valot syttymään haluamaasi kirkkauteen tai tietyssä tilassa, kuten yövalo tai päivänvalo. Voit määrittää valoille toiminnon tietyllä viiveellä ja kun liikettä ei havaita.




Sytytä juuri oikeat valot oikeaan aikaan

Aseta tunnistimet aktivoimaan suosikkivalotilasi päivän eri aikoina. Voit määrittää huonekohtaiset rytmit WiZ-sovelluksessa.



Yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -valojen kanssa

Tämä WiZ-kytkin on suunniteltu ohjaamaan kaikenlaisia WiZ-ekosysteemin älyvaloja. Voit ohjata sillä minkä tahansa merkkisiä älyvaloja, kunhan niissä on Connected by WiZ -merkintä.



Kytke valot liikkeen avulla

Aseta valot syttymään tai sammumaan tai muuttamaan kirkkautta ja väriä aina, kun ne havaitsevat liikettä. Tämä tunnistin yhdistyy suoraan WiZ-valoihin, ja se toimii myös ilman Wi-Fi-verkkoa.



Laaja 15 metrin yhteyskantama

Tämä liiketunnistin muodostaa yhteyden WiZ-valoihin jopa 15 metrin etäisyydellä tavallisessa sisätilaympäristössä, jossa on seiniä.



TEKNISET TIEDOT

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Sisältää akut: Kyllä
Tunnistusalue: 0 - 3 m
Ohjausetäisyys: 15 m

TEHONKULUTUS

Jännite: 3 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,103 kg
Kokonaiskorkeus: 50 mm
Kokonaispituus: 62 mm
Kokonaisleveys: 62 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Akun/pariston tyyppi: AA
IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka III –
Erityisen pieni jännite

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699788209
Nettopaino: 0,14 kg
Bruttopaino: 0,14 kg
Korkeus: 16 cm
Pituus: 7 cm
Leveys: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.