


Älykäs pistorake

WiZ Smart plug -älypistorasia tekee jokaisesta pistorasiasta älykkään. Voit ohjata siihen kytkettyä tavallista valaisinta tai laitetta älypuhelimella tai äänelläsi. Säästät energiaa ajastamalla laitteet käynnistymään ja sammumaan päivärutiinisi mukaan. Ei enää huolta valojen ja laitteiden päälle unohtumisesta, sillä voit tarkistaa tilanteen älypuhelimellasi.

TUOTENOSTOT

- Helppo asennus
- Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä




Välitön asennus kaikkia älykodin toimintoja varten

Nauti älyominaisuuksien eduista helposti yhdistämällä uusi WiZ-laitteesi Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja ja laitteita, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Tee tavallisista laitteista, kuten lampuista ja tuulettimista, älykkäitä

Ohjaa tavallisia lamppuja, koristevaloja, tuulettimia, kahvinkeitintä ja paljon muuta. WiZin avulla voit ohjata kaikkia laitteiden virransyöttöä ja linkittää ne sovellukseen.



Älyvalojen ja -laitteiden helppo ajastus ja automatisointi

Ajasta kodin valot tai laitteet kytkeytymään päälle tai pois automaattisesti ja seuraamaan päivittäisiä tai viikoittaisia rutiinejasi. Automatisoi valot ja laitteet pysymään poissa päältä, kun niitä ei tarvita. Näin varmistat kodin turvallisuuden ja säästät energiaa.



Ohjaa laitteita mistä tahansa älypuhelimella

Älä huoli, vaikka sähkölaite jäisi päälle, kun kukaan ei ole kotona. Voit sammuttaa sen ja ohjata muita laitteita missä tahansa älypuhelimesi avulla.



TEKNISET TIEDOT

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White
Materiaali: Muovi

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Pistoketyyppi: Type F

VUOROVAIKUTTEISUUS

Virta (A): 10

TEHONKULUTUS

Jännite: 230 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,096 kg
Kokonaiskorkeus: 61 mm
Kokonaispituus: 59 mm
Kokonaisleveys: 49 mm

MITOITUSARVOT

Mitoitusteho: Max 2300 W

HUOLTO

Takuu: 1 vuotta

TEKNISET TIEDOT

IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
Turvallisuusluokka: Luokka I –
Maadoitettu

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8718699789329
Nettopaino: 0,09 kg
Bruttopaino: 0,12 kg
Korkeus: 16,1 cm
Pituus: 7,1 cm
Leveys: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.