

Valonauhan jatko-osa, 1 m

Värivaloa toistavilla yhden metrin jatko-osilla voit pidentää WiZ LED- valonauhaa jopa 10 metrin pituiseksi ja lisätä kotiisi entistä enemmän väriä.

TUOTENOSTOT

- Full color
- 1 m LED-nauha
- IP20/muovi




Älykäs valaistus helposti

Nauti älyominaisuuksien eduista välittömästi yhdistämällä WiZ-lamppu Wi-Fi-verkkoosi. Ohjaa älyvaloja helposti, kun olet poissa kotoa, sekä ajasta valot syttymään ja sammumaan automaattisesti. Et tarvitse tähän mitään lisälaitteita, kuten siltalaitetta tai yhdyskäytävää!



Aseta valaistus aikataulusi mukaan

Automatisoi älyvalot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valaistus syttymään aamulla tai ennen kotiin saapumista, ja säästä energiaa pitämällä valot sammutettuina, kun niitä ei tarvita.



Luo täydellinen valaistusasetus

Yhdistele valkoisen ja värikkään valon sävyjä haluamasi tunnelman luomiseksi. Tallenna uusi valaistusasetus, niin voit käyttää sitä koska tahansa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella.




Miljoonat värit ja vaihtuvat valotilat piristävät päivääsi

Valitse mikä tahansa valon väri tai käytä dynaamista valotilaa. Esimerkiksi Takka- tai Valtameri-tila auttaa sinua luomaan hämmästyttävän tunnelman ja kohottamaan mielialaasi.



Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai viileän valkoisen sävyisillä valoilla

Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.



Ohjaa älykästä valaistusta haluamallasi tavalla

WiZin avulla voit ohjata älykästä valaistusta useilla tavoilla. Sääda valaistusta älypuhelimella, äänikomennoilla, WiZ-älykytkimellä tai käyttämällä olemassa olevaa seinäkytkintä vaihtaaksesi kahden suosikkitalan välillä. Toimii Google Homen, Alexan ja Siri-pikakomentojen kanssa.

TEKNISET TIEDOT

POLTTIMON OMINAISUUDET

Käyttötarkoitus: Sisätilat

MUOTOILU JA PINNOITUS

Väri: White

Materiaali: Muovi

KESTÄVYYS

Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk):

15 vuosi

Lumen-pysyvyysskerroin: 70%

Sytytysten määrä: 50 000

Nimelliskäyttöikä: 15 000

LISÄOMINAISUUS/LISÄVARUSTE MUKANA

Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

Integroitu LED: Kyllä

Johdossa virtakytkin: ei

Mukana verkkolaite: ei

Mukana kauko-ohjain: ei

VALON OMINAISUUDET

Väripisteiden ero: 6 SDCM

Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80

Värilämpötila: 2700-6500 K

Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

Valotehokkuus (nimellinen): 80 lm/W

VALOSARJA/VALONAUHA

Laajennettava: Kyllä

Lähtöteho: 12 VDC

YLEISTÄ

Suunniteltu erityisesti: Olohuone

Keittiö Makuuhuone Lastenhuone

MUUT OMINAISUUDET

Lampun virta: 800 mA

TEHONKULUTUS

Jännite: 12 V

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Nettopaino: 0,05 kg

Kokonaiskorkeus: 2,2 mm

Kokonaispituus: 1 000 mm

Kokonaisleveys: 12 mm

HUOLTO

Takuu: 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
440/880

Valon väri: 2 700–6 500 K (RGB)

Himmennettävä valaisin: Kyllä

Mukana toimitettavan lampun teho:
11

IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu

Turvallisuusluokka: Luokka III –

Erityisen pieni jännite

TUKI

Yhteensopiva tehosteominaisuuden
kanssa: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Määritetty tukijakso: Minimum of 60
months after introduction date

Lisävarusteiden enimmäismäärä:
9999

Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

PAKKAUKSEN MITAT JA PAINO

EAN/UPC – tuote: 8719514261082

Nettopaino: 0,05 kg

Bruttopaino: 0,12 kg

Korkeus: 16 cm

Pituus: 4,5 cm

Leveys: 7,5 cm