

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

300 mm

2700K

S14S



8719514263567



Kirkas ja laadukas LED- valo

Philipsin putkimainen S14D-kantainen LED-valo tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön. LED-valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, ja se korvaa täydellisesti suorat loisteputket.

Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

Kohokohdat

Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä

LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Muu
- Pistoke: S14s
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Matta
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 30 cm
- Leveys: 3 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 30 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5 s
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värlämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,1
- Valotehokkuus (nimellinen): 113,00 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: RoHS-direktiivin mukainen, CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 113 lm/W
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514263567
- Tilauskoodi: 871951426356700
- Tuotteen nimi: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 2,2 W
- Virrankulutus: 2,2 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 30 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 30 000 tuntia

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 387349
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Välkynäarvo (PstLM): 0,1
- Viivatiheys: 50 to 60 Hz
- Himmennettävä: Ei
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta
- Kanta: S14s

8719514263567

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514263567
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 33,5 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 5,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-19
Versio: 0.443

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com