

PHILIPS

LEDtube Mains S14S

LED

500 mm

2700K

S14S



8719514263581



Kirkas ja laadukas LED- valo

Philipsin putkimainen S14D-kantainen LED-valo tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön. LED-valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, ja se korvaa täydellisesti suorat loisteputket.

Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

Kohokohdat

Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä

LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Muu
- Pistoke: S14s
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 30 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuu-aika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 375 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 375 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,1
- Valotehokkuus (nimellinen): 107

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti, RoHS-direktiivin mukainen
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514263581
- Tilauskoodi: 871951426358100
- Tuotteen nimi: LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 3,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 500 mm
- Kokonaispituus: 500 mm
- Kokonaisleveys: 30 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 30 000

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 30 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387350
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 0,1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: S14s
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514263581
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,18 kg
- Korkeus: 53,5 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 5,1 cm

