

PHILIPS

LEDtube Mains
S14D

LED

500 mm

2700K

S14D



8719514263642



Kirkas ja laadukas LED- valo

Philipsin putkimainen S19-kantainen LED-valo tarjoaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön. LED-valon värilämpötila on lämpimän valkoinen, ja se korvaa täydellisesti suorat loisteputket.

Laadukasta valoa

- Valoa kaikkialle

Kohokohdat

Valoa kaikkialle

Innovatiivisen, mutta vintage-tyyppisen, muotoilunsa ansiosta tämä

LED-lamppu ei aiheuta varjoja valokeilan reunalle ja luonnollisen valkoinen valo pääsee kaikkialle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Muu
- Pistoke: S14d
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 30 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- Takuu-aika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 375 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 375 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,1
- Valotehokkuus (nimellinen): 107

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti, RoHS-direktiivin mukainen
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514263642
- Tilauskoodi: 871951426364200
- Tuotteen nimi: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: 220-240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 3,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 500 mm
- Kokonaispituus: 500 mm
- Kokonaisleveys: 30 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 30 000

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 30 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387348
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 0,1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: S14d
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514263642
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,18 kg
- Korkeus: 53,5 cm
- Pituus: 3,3 cm
- Leveys: 5,1 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-15
Versio: 0.439

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com