

PHILIPS

Kohdelamppu 35W
MR16 GU5.3

LED

4 000 K

390 lm

15 000 h



8719514307148



Kirkas ja laadukas LED-valo

Philipsin LED-spottivalot tarjoavat kirkkaan valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Ei välky
- Viileän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat halogeeniheijastinlamppua

Kohokohdat

Ei välky

Kun valo välkkyi nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitäntälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitäntälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

Viileän valkoinen valo



Polttimon värilämpötila on 4 000 K, joten se luo ympärilleen viileää, selkeää ja kirkasta valoa.

Korvaa halogeenispotin



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-heijastinlamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeeniheijastinlampuille.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pistoke: GU5.3
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 390 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 88

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514307148
- Tilauskoodi: 871951430714800
- Tuotteen nimi: LED 35W MR16 CW 36D ND RF PF SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 12V AC electronic V
- Tehon vastaavuus: 35
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,4
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 46 mm
- Kokonaispituus: 45,5 mm
- Kokonaisleveys: 51 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 750

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: -
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 421458

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514307148
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm

